


Priključna ploča VABS-S7-S-G14

Broj artikla: 563396

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material plate	Aluminium emaliert