

Spojni vod NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

Broj artikla: 563712

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	s priborom
Težina proizvoda	250 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M9x0,5
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 2, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,6 A
Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C	2.3 A for 0.34 mm ² 3.6 A for 0.49 mm ²
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 75 mm
Promjer kabela	5,5 mm
Struktura kabla	2x0,25+2x0,34+0,49 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ²
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	svijetlosivo
Material housing	PA PBT

Svojstvo	Vrijednost
	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material electrical contact	Pozlaćena bronza Brass, gold-plated
Material insulation	TPE-U(PUR)