


Odvajač vode MS6-LWS-1/4-U-V

Broj dijela: 564868

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni separator
Maksimalna količina kondenzata	38 ml
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Stupanj odvajanja kondenzata	99 %
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok	2400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PA