


Odvajač vode MS6N-LWS-3/8-U-V

Broj dijela: 564872

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Centrifugalni separator |
| Maksimalna količina kondenzata | 38 ml |
| Zaštita školjke | integrirana kao metalna školjka |
| Stupanj odvajanja kondenzata | 99 % |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Normalni nazivni protok | 3500 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:4] |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijalna školjka | Kovana aluminijska legura |
| Materijal leće | PA |