


# Priključni vod NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE15

Broj artikla: 565280

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Područje pogonskog napona DC	$\leq 24$ V
Strujna opteretivost kod 40°C	2,95 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	500 g
Električni priključak	25-polno Utičnica Sub-D
Struktura kabela	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Promjer kabela	9,5 mm
Duljina kabela	2,5 m
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca pozlaćeno