

Utisni L-konektor CRQSL-5/16T-U

Broj dijela: 565347

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 0,256 in |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | L oblik |
| Veličina spremnika | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -20 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 698 oz |
| Upotrebjive linije | PFAN |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo vanjski-Ø 5/16" " |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 5/16" " |
| Temperatura okoline Fahrenheit | -4 °F...302 °F |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Prsten za oslobađanje materijala | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje crijeva | FPM |
| Materijal segmenta objumice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |