


# T utični spoj CRQST-1/2T-U

Broj artikla: 565354  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 0,433 "   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                     |
| Oblik   | T oblik   |
| Veličina pakiranja                              | 1   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa                              |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 14 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi                             |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                              |
| Sigurnost hrane                                 | Vidi dodatne informacije                        |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 150 °C                                  |
| Težina proizvoda                                | 2,469 oz  |
| Primjenljivi vodovi                             | PFAN  |
| Pneumatski priključak 1                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/2"      |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/2"      |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                                   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | visokolegirani čelik, nehrđajući                |
| Material release ring                           | visokolegirani čelik, nehrđajući                |
| Material of tubing seal                         | FPM   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                |