


Blok podnožja CPX-P-AB-2XKL-8POL

Broj artikla: 565704

FESTO

Clamping technology.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Vrsta pričvršćenja	na blok za ulančavanje CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Električni priključak	8-polno / 8-polno