


Ulazni modul CPX-P-8DE-N

Broj artikla: 565933

FESTO

Digital NAMUR input block, 8-channel.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Mjera rastera	50 mm
Vrsta pričvršćenja	na blok za ulančavanje CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	Ovisno o priključnom bloku
Maks. duljina voda	200 m
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit per channel parameterisation error
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Parametriranje	Data format Input debounce time per channel Input function per channel Replacement value in diagnostics case per channel Signal extension time per channel Gate time per channel Monitoring limit values per channel Monitoring short circuit per channel Monitoring parameters Counter configuration per channel Upper limit value per channel Lower limit value per channel Monitoring wire break/channel
Dodatne funkcije	Mjerenje frekvencije Funkcija brojila
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
Preostala valovitost	0,4 Vss
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 75 mA
Premošćenje ispada mreže	20 ms
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon

Svojstvo	Vrijednost
Broj ulaza	8
Karakteristike, ulazi	prema EN 60947-5-6
Sklopna razina	prema EN 60947-5-6
Vrijeme ulaznog odskoka	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms može se parametrirati)
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da
Osiguranje (kratki spoj)	po kanalu