

Priključna letva VABM-L1-14S-G14-3

Broj dijela: 566619

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	16 mm
Maksimalni broj položaja ventila	16
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 5 prema ISO 14644-1
Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu	1.5 Nm
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.65 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	3 Nm
Težina proizvoda	159 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura