


Vod utičnice

NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

Broj artikla: 566659

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	16 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kablanski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Raster priključaka H
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 1, tip ugradnje	Snap-in locking
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 ... 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Duljina kabela	1 m
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Promjer kabela	3,4 mm
Struktura kabela	2x0,14
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Krajevi žila	Omotač odvojen Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP40
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	sivo
Material housing	POM
Boja, kućište	crno
Material electrical contact	Bakrena slitina pokositreno
Material insulation	PVC