

Utičnica s kablom NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Broj dijela: 566661

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	70 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja H
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 V...60 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Promjer kabela	3.4 mm
Struktura kabela	2 x 0,14 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ²
Krajevi žice	ogoljen tupo odrezan
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	POM
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra pocinčano
Materijal izolacijske čahure	PVC