


Električna priključna ploča VAVE-L1-1VH2-LP

Broj artikla: 566714

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Zaštita od zamjene polova | bipolarno |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskre |
| Prikaz statusa signala | LED |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V 12 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Proširena temperatura okoline | -5 - 60 °C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 1,5 g |
| Električni priključak | 2-polno Utičnica |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | Kopča |
| Boja, kućište | crno |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA |