


# Električna priključna ploča VAVE-L1-1VL3-LP

Broj artikla: 566724

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Proširena temperatura okoline	-5 - 60 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	17,5 g
Presjek priključka	0,14 mm <sup>2</sup>
Električni priključak	Pletenica
Duljina kabla	2,5 m
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA