


AS-i-modul CESA-GW-AS-CO

Broj artikla: 567033
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	85 mm x 120 mm x 83 mm
Elementi za posluživanje	4 tipke
Pokazi statusa	LCD zaslon LED žuti modus projektiranja LED zeleni AS-i pogon normalni LED zeleni AS-i napon OK LED zeleni PROFIBUS-Master LED zeleni Slave programiranje LED zeleni napon UKLJ LED crveni greška konfiguracije
Pogonski napon	AS-i voltage 30 V DC
Potrošnja struje	200 mA iz AS-i kruga
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 55 °C
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	prema EN 61131-2
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	prema EN 61131-2
Težina proizvoda	520 g
Feldbus sučelje, prijenosni odnos	10 kbit/s to 1 Mbit/s
Feldbus sučelje, tehnika priključka	Utikači 5-polno COMBICON
Feldbus sučelje	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Sučelje programiranja/dijagnoze	Serijsko sučelje RS232
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući