

Plastično crijevo PLN-.-U

Broj dijela: 567449

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-22 °F...178 °F
boja	plava Smeđa žuta zelena prirodna Crvena crno srebro Bijeli
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE