

Plastično crijevo PUN-H-5/16-BR-150-CB

Broj dijela: 567997

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø inča | 5/16 |
| radijus savijanja relevantan za protok | 0,121 Feet |
| Min. radijus savijanja | 0,065 Feet |
| Informacije o aplikaciji | Na bazi TPE-U etera |
| Svojstva crijeva | Suitable for energy chains |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -14,4 psi...145 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda) |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 HB |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1 |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -31 °F...145 °F |
| Težina proizvoda po dužini | oz/ft |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 5/16 " " |
| boja | Smeđa |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |