


Compact Vision sustav SBOC-Q-R2B-S1

Broj artikla: 569772
Proizvod u napuštanju

FESTO

Intelligent compact camera with monochrome CMOS sensor 2/3", resolution: 1280*1084 pixels, Ethernet interface: 100 Mbit/s, code reader function and integrated CODESYS PLC

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Rezolucija senzora	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Pričvršćenje objektivna	CS-mount (C-mount sa zaštitnom cijevi objektivna)
Vidno polje	Ovisno o izabranom objektivu
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Duljina	139,4 mm
Ulazi	Ulaz 1: signal okidanja, ulaz 2: preuzeti ulaze
Maks. broj različitih orijentiranja	8 po tipu dijelova
Maks. broj ispitnih programa	256
Funkcija sortiranja	Do 16 tipnih/ispitnih programa
Izlazi	Izlaz 1: Spremno za pogon, izlaz 2 i izlaz 3 s mogućim parametrijanjem: Dobar komad, Loš komad, Ispravno orijentiran, Loše orijentiran, Vanjsko osvjetljenje
Maks. ukupna struja	1,5 A na izlazima 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	120 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Uvjeti okoline	Zaštita od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	182 g
Vrijeme osvjetljenja	8 μs ... 1.000 ms
Brzina slika (puna slika)	27 fps
Tip senzora	Monokromno
Radni razmak	Ovisno o izabranom objektivu
Ethernet, brzina prenošenja podataka	100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Ethernet, priključni utikač	Utikači M12
Feldbus sučelje, tehnika priključka	Utikači M12
Ethernet, sabirničko sučelje	IEEE802.3U (100BaseT)
Feldbus sučelje	CAN
Feldbus sučelje, podržani protokoli	CP-feldbus
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a

Svojstvo	Vrijednost
	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	ABS ojačano staklenim vlaknima
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano