

Plastično crijevo PEN-3/16-SW-150-CB

Broj dijela: 569882

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	3/16
radijus savijanja relevantan za protok	0,075 Feet
Min. radijus savijanja	0,039 Feet
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Uvjeti ispitivanja crijeva	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Radni tlak ovisan o temperaturi	-14,4 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda prema deklaraciji proizvođača na www.festo.com
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-22 °F...140 °F
Težina proizvoda po dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 3/16 ""
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE