

# Plastično crijevo PEN-1/2-BL-150-CB

Broj dijela: 569894

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	1/2
radijus savijanja relevantan za protok	0,196 Feet
Min. radijus savijanja	0,108 Feet
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Uvjeti ispitivanja crijeva	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Radni tlak ovisan o temperaturi	-14,4 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda prema deklaraciji proizvođača na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-22 °F...140 °F
Težina proizvoda po dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 1/2 " "
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE