

# Plastična savitljiva cijev PLN-3/16-NT-150-CB

Broj artikla: 569898

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	3/16
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,095 ft
Min. radijus savijanja	0,036 ft
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 203 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,107 oz/ft
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 3/16"
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE