

Plastična savitljiva cijev PLN-5/32-SW-150-CB

Broj artikla: 569905

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	5/32
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,082 Fuß
Min. radijus savijanja	0,039 Fuß
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 203 Psi
Mjesto izdavanja certifikata	TZW
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Dozvola	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Težina proizvoda prema duljini	0,065 oz/ft
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PE