


# Pokrovna ploča VABB-L1-10A

Broj dijela: 569986

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10.5 mm
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	9.4 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal pokrovne ploče	Kovana aluminijska legura