

# Plastična savitljiva cijev PUN-V0-14X2-BL-C

Broj artikla: 570352

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	14 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	70 mm
Unutarnji promjer	9,8 mm
Min. radius savijanja	45 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 0,9 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 9 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 130,5 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Informacija o temperaturi okoline	For unpressurised use up to 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,096 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 14 mm
Boja	plavo
Uputa za boju	odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)