

Plastično crijevo PAN-MF-8X1-SW

Broj dijela: 570359

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	8 mm
radijus savijanja relevantan za protok	50 mm
Unutra-Ø	6 mm
Min. radijus savijanja	35 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] mineralno ulje
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda po dužini	0.022 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PA12-P