

# Plastična savitljiva cijev PAN-MF-14X2-SW

Broj artikla: 570362

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	14 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	75 mm
Unutarnji promjer	10 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,2 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 22 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 319 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,077 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 14 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12