


Magnetni svitak VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Broj artikla: 570784

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Osigurač interni	Osigurač
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex e mb IIC T6 Gb
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC T70°C Db
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Ex temperatura okoline	T6,T70°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Mjesto izdavanja certifikata	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabela uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material solenoid coil	PA UP