


# Priključak NECU-FCG40-K

Broj dijela: 570895

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60603-13
Učestalost priključivanja	50
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	5 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja FC
Električni priključak 1, broj pinova / žica	40
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stezaljka za povezivanje kroz izolaciju
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.5 A
Nazivni presjek vodiča	0.13 mm <sup>2</sup> AWG26
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal za kućište	PBT ojačan
Materijal utikačkih kontakata	Bronca pozlaćen