

Utikač NECU-S-ECG4-HX-Q3

Broj dijela: 570922

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	1
Vrsta montaže	Uglavljivanje
Električni priključak	4-polni Ravni utikač / konektor s pomakom izolacije kvadratni dizajn
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Promjer jedne žice	0.07 mm
Promjer žice	0.8 mm...1 mm
Priključni presjek	0.14 mm ²
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PBT PC
Materijal utikačkih kontakata	pozlaćen
Dopuštena izolacijska čahura	PP PVC TPE-E