

# Plastična savitljiva cijev PAN-M-6X1-GN

Broj artikla: 572086

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	35 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radijus savijanja	15 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 36 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,016 kg/m
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	Poliamid 12