

Plastična savitljiva cijev PAN-M-4X0,75-GN-500

Broj artikla: 572092

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	15 mm
Unutarnji promjer	2,5 mm
Min. radius savijanja	10 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 42 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,008 kg/m
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	Poliamid 12