


Kabelska utičnica NEFU-X22F-M12G4

Broj artikla: 572225
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	36 mm
Visina	40 mm
Duljina	40 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	30 g
Feldbus sučelje	Utičnica M12x1, 4polna, A-kodirana
Pogonski napon DC AS-sučelje	26,5 ... 31,6 V
Nazivni pogonski napon DC, AS-sučelje	26,5 V
Mehanička zaštita	IP65 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 ... 75 °C
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material cover	PA