


Adapter VAVE-C8-1R1

Broj artikla: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	3,5 g
Električni priključak	4-polni / 2-polni M8 / - Utikač / utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronca