


# Priključna letva VABM-L1-14G-G14-12-GR

Broj dijela: 573496

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                   | Vrijednost                         |
|--|------------------------------------|
| Mjera rastera                              | 16 mm                              |
| Položaj montaže                            | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila           | 12                                 |
| Odobrenje                                  | c UL us - Recognized (OL)          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC           | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                            | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Temperatura skladištenja                   | -20 °C...60 °C                     |
| Težina proizvoda                           | 1767 g                             |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14         | M5                                 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5                                 |
| Pneumatski priključak 1                    | G1/4                               |
| Pneumatski priključak 3                    | G1/4                               |
| Pneumatski priključak 5                    | G1/4                               |
| Napomena o materijalima                    | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine                      | Kovana aluminijska legura          |