

# Višepinska utičnica NECA-S1G9-P9-MP5

Broj dijela: 573695

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost   |
|----------------------------------|--|
| Vrsta montaže                    | s prolaznim provrtom   |
| Težina proizvoda                 | 60 g   |
| Električni priključak 1          | Utičnica Sub-D, 9-polna                                      |
| Električni priključak 2          | Vijčana stezaljka, 9-polna                                   |
| Područje pogonskog napona DC     | 21.6 V...26.4 V  |
| Nazivni radni napon DC           | 24 V   |
| Opterećenje struje pri 40°C      | 1 A  |
| Dopušteni promjer kabela         | 5 mm...10 mm   |
| Priključni presjek               | 0.34 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>                    |
| Napomena o presjeku spoja        | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> kada se koriste čahure za kraj žice |
| Klasa zaštite                    | IP65<br>prema IEC 60529                                      |
| Temperatura okoline              | 0 °C...50 °C   |
| Temperatura skladištenja         | -20 °C...70 °C   |
| Relativna vlažnost               | 95 %<br>ne kondenzirajući                                    |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                           |
| Materijal za kućište             | PA ojačan  |
| Materijal spojne matice          | Mesing   |
| Materijalni vijci                | Čelik  |
| Materijalne brtve                | NBR  |