

Uređaj za posluživanje FED-3000

Broj artikla: 573906

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	42 mm
Visina	267 mm
Duljina	337 mm
Maks. debljina prednje ploče	4 mm
Memorija korisnika	64 Mbyte
Broj LED-ova korisnika	1
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	1.024
Memorija recepata	32 Kilobyte
Alarmi	1.024
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	13,3"
Rezervna baterija	Li-baterija, s mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	WXGA, 1280x800 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	1,4 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	2.500 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
Sučelje pisača	RS232 Sub-D Utičnica 9-polno
PC-sučelje	RS232 Sub-D Utičnica 9-polno
Sučelje programiranja	9,6 - 38,4 kBd
SPS-sučelje	9-polno RS232 RS485 Utikači

Svojstvo	Vrijednost
	Sub-D
USB sučelje	da
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	FED Designer 6.10 ili viši