


# L utični priključak, dugi QBMLL-M5-1/8-U-M

Broj artikla: 574302

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	0,098 "
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Oblik	L-shape, long
Veličina pakiranja	0
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	0,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	0,282 oz
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 8
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući