


Linijski portal DHSL-0.5-EGC50TB-DGSL8

Broj artikla: 574498

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 0.5
Korisni teret	0 ... 0,5 kg
Pogon Z-os	DGSL-8
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 100 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	EGC-50-TB
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.900 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm