


# Linijski portal DHSL-1-EGC70TB-EGSA50

Broj artikla: 574502

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 1
Korisni teret	0 ... 1 kg
Pogon Z-os	EGSA-50
Vrsta pogona Z-os	električno s vretenom
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 100 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	EGC-70-TB
Vrsta pogona Y-os	električno s vretenom
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 5.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm