


# Linijski portal DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Broj artikla: 574524

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost         |
|--|--------------------|
| Grupa  | Linijski portal 10 |
| Korisni teret                                | 0 ... 10 kg        |
| Pogon Z-os                                   | DGSL-25            |
| Vrsta pogona Z-os                            | pneumatski         |
| Hod Z-os                                     | 0 ... 200 mm       |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os | ± 0,01 mm          |
| Pogon Y-os                                   | DGC-32-FA          |
| Vrsta pogona Y-os                            | pneumatski         |
| Međupozicija Y-os                            | 1-struko           |
| Hod Y-os                                     | 0 ... 8.500 mm     |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os | ± 0,02 mm          |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os      | ± 0,02 mm          |