


# Višepinski razdjelnik utikača NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Broj dijela: 574587

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24 mm
visina	23 mm
duljina	113 mm
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz statusa	LED žuta
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	74 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M8, 3-pinska
Električni priključak 2	Ravni utikač, M12x1, 8-pinski
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Trenutna ocjena po utoru	2 A
Klasa zaštite	IP68
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
Materijal za kućište	PBT ojačan
Boja kućišta	sivo
Materijalne brtve	FPM
Materijal utikačkih kontakata	poniklane i pozlaćene
Materijal može	Niklani mesing