



Ventil za odgodu vremena VZO-3-PK-3

Broj dijela: 5754

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Preklapanje	negativno prekrivanje
Napomena o prisilnoj dinamizaciji	Učestalost uklapanja barem 1/tjedno
Radni tlak	2.5 bar...8 bar
Normalni nazivni protok	60 l/min
Podesivo vrijeme odgode	0.25 s...5 s
Trajanje pauze za resetiranje	50 ms
Postavka vremena ponovljivosti	± 0,5 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta montaže	neobavezno: Montaža prednje ploče na montažnom okviru
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal za kućište	Lijevani cink