


Utikač NECC-S1G9-C2-M

Broj dijela: 576031

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
visina	39,4 mm
duljina	58 mm
Težina proizvoda	24 g
Sučelje sabirnice polja	Sub-D, 9-polna, utičnica
Električni priključak	9-polni / 9-polni Sub-D / vijčani terminal
Brzina prijenosa	1 Mbit/s
Dopušteni promjer kabela	8 mm 8 mm
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji