

# Priključni blok VABM-B10-20EEE-G38-2

Broj dijela: 576489

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                          | Vrijednost                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                     | 22 mm                              |
| Položaj montaže                   | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila  | 2                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                  | 492 g                              |
| Vrsta montaže                     | s prolaznim provrtom               |
| Priključak za upravljački zrak 12 | G1/8                               |
| Priključak za upravljački zrak 14 | G1/8                               |
| Pneumatski priključak 1           | G3/8                               |
| Pneumatski priključak 3           | G3/8                               |
| Pneumatski priključak 5           | G3/8                               |
| Napomena o materijalima           | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine             | Kovana aluminijska legura          |