

Prigušno-povratni ventil VFOH-LE-A-G18-Q8

Broj artikla: 578799

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vanjski šestobrid
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	275 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	132 ... 307 l/min
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 410 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 150 °C
Temperatura medija	0 ... 150 °C
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	23 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	FPM
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material release ring	Mjed poniklana
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	Mjed poniklano