


# Pneumatski terminalni blok LT-2-PK-4-DA

Broj dijela: 5869

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	0.1 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	6 g
Pneumatski priključak	Utikač PK-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS