

Flexo spojnica FK-M10X1,25

Broj dijela: 6140

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izvedbena veličina | M10x1,25 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice |
| Temperatura okoline | -40 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 210 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal utičnice | Čelik pocinčani |
| Materijal za kućište | Čelik pocinčano |
| Materijal za kuglicu | Čelik za kaljenje kućišta |
| Materijal sferna podloška | Čelik za kaljenje kućišta |
| Materijal matica | Čelik pocinčano |