


Prigušno-povratni ventil GR-3/8-B

Broj artikla: 6308

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom po izboru:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	1.010 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	1150 l/min
Pogonski tlak	0,1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	225 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adjusting screw	Mjed