


I - član ZK-1/8-B

Broj artikla: 6680

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	I-funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	550 l/min
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nazivni promjer	4,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	45 g
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR