


# Elektromagnetni ventil BMCH-3-3-1/8

Broj dijela: 6687

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3x3/2 zatvorena monostabilna
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nazivni protok	160 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Nazivna veličina	2.5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Maksimalni broj položaja ventila	3
Vrsta poreza	izravno
Prikladnost za vakuum	da
Odijelo za potrošnju energije	30 W
Zadržite potrošnju energije	22 W
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	1010 g
Električni priključak	Utikač
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal za kućište	Aluminij